

Réf. 60 8052A00

FICHE PRODUIT

M.M. 8052 A

MACHINE AUTOMATIQUE POUR POLISSAGE METALLOGRAPHIQUE

Enregistrez vos paramètres
process et optimisez vos contrôles.



DESCRIPTION

- Design modulaire très robuste.
- Mémorisation de programmes.
- Changement de porte-échantillons simplifié par pression sur un bouton.
- Changement aisé du mode "pression centrale" à "pression individuelle".
- Panneau de commande avec grand écran de contrôles à affichage LED.
- Vitesse variable 50 à 600 tr/mn.
- Arrêt débit d'eau automatique.
- Arrivée d'eau flexible et mobile.
- Bac de récupération plastique anti-choc.
- Anneau anti-projection et couvercle inclus.
- Conforme aux normes de sécurité CE.
- Option : système de dosage / distribution d'abrasif (automatique ou manuel).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation | MM 8052 A |
| Référence | 60 8052A 00 |
| Type | mono plateau |
| Ø plateau | 200 / 250 mm |
| Vitesse plateau | 50 à 600 tr/mn |
| Puissance | 0,9 kW |
| Tension | 230 V1 - 50 Hz |
| Pression individuelle | 1 - 5 éch. Ø 40 mm |
| Pression centrale | selon le porte-échantillons |
| Vitesse tête | 120 tr/min |
| Sens rotation tête | horaire et anti-horaire |
| Pression | variable centrale 20 - 400 N individuelle 5 - 100 N |
| Dimensions L X P X H | 470 X 620 X 480 mm |
| Poids | 70 kg |
| Options | Doseur distributeur électronique Unité pour 3 liquides Diamant et 1 lubrifiant, distribution par pompes péristaltiques |



DOCUMENT NON CONTRACTUEL 02/08

M.M. 8052 A



PANNEAU DE COMMANDE AVEC ECRAN DE CONTROLE A LED

Réglage des fonctions machine :

Marche / Arrêt, vitesse, eau M/A, pression, sens de rotation, programme.

Affichage des réglages en cours.

Verrouillage / Déverrouillage des porte-échantillons.

Commandes ergonomiques.



SYSTEME DE DISTRIBUTION (OPTION)

Un système de distribution séparé peut être utilisé avec la machine MM 8052 A.

Piloté par microprocesseur.

Distribution de suspension diamant et lubrifiant.

Fonctionnement sans air comprimé (pompes péristaltiques)

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation | MM 819.4 |
| Référence | 60 81940 00 |
| Buse de distribution | 3 liquides diamant, 1 lubrifiant |
| Ø plateau | 200 / 250 mm |
| Puissance | 0,9 kW |
| Tension | 230 V1 - 50 Hz (connexion machine possible) |
| Séquence de distrib. | variable |
| Distribution | automatique ou manuelle |
| Dimension L X P X H | 180 X 195 X 210 mm |



ACCESSOIRES

Une gamme de porte-échantillons pour pression individuelle (PI) et pression centrale (PC) adaptée à tous vos besoins.

| Référence | Désignation |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 06 80522 20 | Porte-échantillons PI 130 à 5 alvéoles Ø 40 mm |
| 06 80522120 | kit de 5 bagues réductrices Ø 25 mm |
| 06 80522220 | kit de 5 bagues réductrices Ø 30 mm |
| 06 80522320 | kit de 5 bagues réductrices Ø 32 mm |
| 06 80522420 | kit de 5 bagues réductrices Ø 38 mm |
| 06 80522 10 | Porte-échantillons PC Ø 130 mm à 5 alvéoles goutte d'eau Ø 20 à 40 mm |
| 06 80522 30 | Porte-échantillons PC Ø 130 mm à 12 alvéoles Ø 20 mm |
| 06 80522 40 | Porte-échantillons PC Ø 130 mm à 9 alvéoles Ø 25 mm |
| 06 80522 50 | Porte-échantillons PC Ø 130 mm à 8 alvéoles Ø 30 mm |
| 06 80522 60 | Porte-échantillons PC Ø 130 mm à 8 alvéoles Ø 32 mm |
| 06 80522 70 | Porte-échantillons PC Ø 130 mm à 5 alvéoles Ø 40 mm |
| 06 80520 00 | Platine de mise à niveau Ø 130 mm, profondeur 2 mm |

LAM PLAN S. A.
7 rue des Jardins BP 15
74240 GAILLARD France
Tél. 33 (0)4 50 43 96 30
Fax 33 (0)4 50 87 01 60
www.lamplan.com
email : mmsystem@lamplan.fr



CERTIFIÉ
ISO 9001
VERSION 2000